

Garant
eco-Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273831 20/5
GTIN	4045197576248
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei t_{\max} ($5 \times \text{Stechbreite}$) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Kopflänge L_1	40,5 mm
Funktionsbreite L_4	21,5 mm
Stechbreite w	5 mm
Schraube	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Einstehtiefe t_{\max}	25 mm
Gesamtlänge L	99,5 mm
Serie	Eco
Schaftbreite b	20 mm
Einsatzart	links

Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX30	674248 TX30
Klemmschraube Typ 7	279815 7
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600