

**Vorteilspack 5x Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG6010 160
GTIN	4069515045186
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet.

Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Lieferumfang:

5x Kombizange Nr.702995 Gr. 160.

Technische Beschreibung

Schneidwerte harter Draht bis Ø	2 mm
ganze Länge	160 mm
Schneidwerte Pianodraht bis Ø	1,5 mm
Norm	DIN ISO 5746
Backeneigenschaft	innen gezahnt
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), Zangenkörper gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	blank
funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange
USP1	5× Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6010 160