



Vorteilspack 3× Crimpzange für Aderendhülsen



Bestelldaten

Bestellnummer	GG6020 10
GTIN	4069515045254
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.

Exakte **Parallelverpressung** mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte **Vierkant-Crimpung** = optimale Kontaktflächen.

Lieferumfang:

3× Crimpzange für Aderendhülsen Nr. 729456 Gr. 10.

Technische Beschreibung

ganze Länge	190 mm
für Leiterquerschnitt	0,08 - 10 mm ²
Norm	DIN 46228
Produktart	Crimpzange
USP1	3× Crimpzange für Aderendhülsen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6020 10