

Garant**Vorteilspack 5x Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG6029 5X110
GTIN	4069515045377
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt. **4x90° Geometrie** mit speziell entwickelten **gleich hohen Schneiden** und stabilen Schultern gewährleisten präzise maßhaltige Löcher für professionelles Ankersetzen und sichere Dübelbefestigungen. 4-spiraliger Bohrkörper für angenehm ruhiges Bohren mit geringen Vibrationen und optimaler Führung im Bohrloch. **Radial** geformter **Armierungsschutz**: verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern und erhöht die Lebensdauer. Robuste **einteilige** HM-Platte mit 4 Schneiden, die als Ganzes in den Bohrkern eingelassen ist. Deutlich reduzierte Bruchgefahr.

Vorteil:

- **Kurze Spiralanläufe sorgen für einen zügigen Abtransport des Bohrmehls.**
- **Verschleißmarken: zur Bewertung ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist.**
- **4x4 Design erlaubt einen präzisen Rundlauf und minimiert Verschleiß und Reibungsverluste.**

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk – mit höchstem Bohrkomfort.

Lieferumfang:

5x Hartmetall Hammerbohrer SDS-Plus Nr. 789040 Gr. 5X110.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	110 mm
Ø	5 mm
Arbeitslänge	50 mm

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer
USP1	5× Hartmetall- Hammerbohrer SDS-plus

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6029 5X110