

Garant**Schneidenträger konkav für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:
33/43mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273825 33/43
GTIN	4045197577382
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

Verwendung:

In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 9.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 – 50 % senken.

Stechbreite w: 2 mm

maximale Schnitttiefe t_{max} : 13 mm

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D_2	43 mm
maximale Schnitttiefe t_{\max}	13 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	33 mm
Einsatzart	links
Stechbreite w	2 mm
Produktart	Schneidenträger

Zubehör

Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910