

Garant**Schneidenträger konkav für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:
110/170mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273822 110/170
GTIN	4045197538239
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

Verwendung:

In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 9.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 – 50 % senken.

Stechbreite w: 4 mm

maximale Schnitttiefe t_{max} : 15 mm

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D_2	170 mm
maximale Schnitttiefe t_{\max}	15 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	110 mm
Einsatzart	rechts
Stechbreite w	4 mm
Produktart	Schneidenträger

Zubehör

Klemmschraube	279910
Klemmschraube Typ 9	279815 9