

**Garant****Klemmdrehhalter SVHBL 107,5°, für Wendeschneidplatten VB., links,  
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261107 20/16
GTIN	4045197655745
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	SVHBR/L 2020K16
Unterlegplatte	269005 8
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	16 mm
Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500