



## TCMT 16T308 Set 10-teilig, Sorte: HBX130



### Bestelldaten

Bestellnummer	261030 HBX130
GTIN	4045197671288
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

TCMT 16T308 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130  
 Spanbrecher: MM  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,06 - 0,3 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	MM
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Vorschub $f$	0,06 - 0,3 mm/U
Sorte	HBX130

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen