

Garant**Klemmdrehhalter SVHBL 107,5°, für Wendeschneidplatten VB., links,
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261107 25/16
GTIN	4045197655752
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Kopflänge L ₁	21 mm
Schaftgröße	25 mm
ISO-Code Halter	SVHBR/L 2525M16
Unterlegplatte	269005 8
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500