

Garant
eco-Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/3mm


Bestelldaten

Bestellnummer	273830 25/3
GTIN	4045197515971
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei t_{max} ($5 \times \text{Stechbreite}$) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	3 mm
Kopflänge L_1	34,5 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funktionsbreite L_4	26,5 mm
Einstehtiefe t_{max}	15 mm
Gesamtlänge L	106 mm
Serie	Eco
Schaftbreite b	25 mm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 6	279815 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600