



Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	261121 20/11
GTIN	4960664585588
Artikelklasse	25U

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D_s: 20 mm

ISO-Code Halter: A20R SVUBR/L11

Schnitt- / Trennstelle: 20 mm

Einstellwinkel κ: 93 Grad

passende Wendeschneidplatte: VB.. 1103..

Mindestvorbohr-Ø D_{min}: 25 mm

Technische Beschreibung

Auskräglänge L ₁	80 mm
Wendeplattenschraube	269022 6
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
Mittenversatz L ₃	18 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A20R SVUBR/L11
Schnitt- / Trennstelle	20 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	19 mm

Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannschraube	269409
Spannschraube Typ 6	269022 6