

Garant**Klemmdrehhalter SVHBR 107,5°, für Wendeschneidplatten VB., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 12/11mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261106 12/11 |
| GTIN | 4045197655462 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Schaftgröße | 12 mm |
| passende Wendeschneidplatte | VB.. 1103.. |
| ISO-Code Halter | SVHBR/L 1212F11 |
| Funktionsbreite L ₄ | 16 mm |
| Kopflänge L ₁ | 13 mm |
| Plattengröße | 11 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 22 |
| Gesamtlänge L | 80 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 107,5 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8 | 674248 TX8 |
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 22 | 269028 22 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |