

Garant
**Klemmdrehhalter SVVBN 72,5°, für Wendeschneidplatten VB., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 12/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261111 12/11
GTIN	4045197655820
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	6 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	80 mm
Schaftgröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	SVVBN 1212F11
Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	18,5 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500