



## Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11 mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261121 16/11  |
| GTIN          | 4960664585564 |
| Artikelklasse | 25U           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

ISO-Code Halter: A16Q SVUBR/L11

Schnitt- / Trennstelle: 16 mm

Einstellwinkel κ: 93 Grad

passende Wendeschneidplatte: VB.. 1103..

Mindestvorbohr-Ø D<sub>min</sub>: 20 mm

### Technische Beschreibung

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Schnitt- / Trennstelle            | 16 mm          |
| passende Wendeschneidplatte       | VB.. 1103..    |
| Plattengröße                      | 11 mm          |
| Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub> | 20 mm          |
| Ausraglänge L <sub>1</sub>        | 65 mm          |
| Mittenversatz L <sub>3</sub>      | 16 mm          |
| Wendeplattenschraube              | 269022 6       |
| ISO-Code Halter                   | A16Q SVUBR/L11 |
| Gesamtlänge L                     | 180 mm         |
| Spannhöhe L <sub>2</sub>          | 15 mm          |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Einstellwinkel $\kappa$ | 93 Grad    |
| Schaft-Ø $D_s$          | 16 mm      |
| Einsatzart              | links      |
| Innendrehtiefe bis      | 5×D        |
| Norm                    | DIN 8024   |
| Innenkühlung            | ja         |
| Produktart              | Bohrstange |

---

## Zubehör

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Spannschraube       | 269409   |
| Spannschraube Typ 6 | 269022 6 |