

Garant
eco-Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 16/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273835 16/3
GTIN	4045197517302
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert. 8xw

Hinweis:

Maximaler \varnothing = begrenzter Werkstück- \varnothing aufgrund der Ausführung.

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.

Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.

Technische Beschreibung

Schraube	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Funktionsbreite L_4	16 mm
Einstehtiefe t_{\max}	25 mm
Stechbreite w	3 mm
Kopflänge L_1	43 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Serie	Eco

maximaler Ø	50 mm
Schaftbreite b	16 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 5	279815 5
---------------------	----------