

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVQBR 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261130 20/11
GTIN	4045197656100
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
ISO-Code Halter	A20R SVQBR/L11
Mittenversatz L_3	13 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Kopflänge L_1	20,5 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	19 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500