

Garant**Axial-Einstecheinsatz außen rechts, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 6,2/2,5mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	270350 6,2/2,5
GTIN	4045197467140
Artikelklasse	211

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenhalter Nr. 270200 – 270204.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe t_{max}	5 mm
Schaft-Ø d	6 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L_3	2,95 mm
Mindest-Ø D_{min}	6,2 mm
Radius R	0,1 mm
Auskräglänge L_1	15 mm
Produktnamensattribut	$L_1 = 15$ mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	250 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	200 m/min	N

Datenblatt

Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	30 m/min	S
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
CuZn	geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		