

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SVQBR 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261130 25/16
GTIN	4045197653659
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	16 mm
Mittenversatz L ₃	17 mm
ISO-Code Halter	A25R SVQBR/L16
Kopflänge L ₁	40 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	32 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	23 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500