

**Garant****Axial-Einstecheinsatz innen rechts, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 6,2/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	270360 6,2/3
GTIN	4045197467256
Artikelklasse	21I

**Beschreibung****Verwendung:**

Für Schneidenhalter Nr. 270200 – 270204.

**Technische Beschreibung**

Spitzen-Mitten-Abstand L <sub>3</sub>	2,95 mm
Mindest-Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Schaft-Ø d	6 mm
maximale Schnitttiefe t <sub>max</sub>	6 mm
Radius R	0,1 mm
Serie	Micro
Auskraglänge L <sub>1</sub>	15 mm
Produktnamensattribut	L <sub>1</sub> = 15 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	250 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	200 m/min	N

Alu > 10% Si	bedingt geeignet	200 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	30 m/min	S
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
CuZn	geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		