

**Garant****Vollprofilplatte 60° außen rechts, HB7125, Steigung: 1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	270704 1,5
GTIN	4045197453068
Artikelklasse	21J

**Beschreibung****Ausführung:****Vollprofilplatte 60°** für Außengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g.**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Gewindesteigung	1,5 mm
Einsatzart	rechts
Innen-/Außenanwendung	außen
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HB7125
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindeart	M
Gewindeart	MF
Gewindeart	M-LH

Gewindeart	MF-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		