

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVQBL 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261131 16/11
GTIN	4045197656117
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Kopflänge L ₁	16,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	21 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
ISO-Code Halter	A16Q SVQBR/L11
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L ₂	15,5 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500