

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVQBL 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	261131 25/16
GTIN	4045197653666
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	17 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
ISO-Code Halter	A25R SVQBR/L16
Kopflänge L_1	40 mm
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	23 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500