

Garant**Vollprofilplatte 60° außen rechts, HB7125, Steigung: 0,7mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 270704 0,7 |
| GTIN | 4045197453013 |
| Artikelklasse | 21J |

Beschreibung

Ausführung:**Vollprofilplatte 60°** für Außengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|------------|
| Schneidstoff | HM |
| Gewindesteigung | 0,7 mm |
| Einsatzart | rechts |
| Innen-/Außenanwendung | außen |
| Wendeschneidplattenprofil | Vollprofil |
| Sorte | HB7125 |
| Toleranzklasse | DIN 13 6g |
| Gewindeart | M |
| Gewindeart | MF |
| Gewindeart | M-LH |

| | |
|----------------|---|
| Gewindeart | MF-LH |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Stärke | 3,6 mm |
| Plattengröße L | 16 mm |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|------------------------------|----------|----------------|----------|
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | geeignet | 60 m/min | S |
| kontinuierlich | geeignet | | |
| unregelmäßig | geeignet | | |
| unterbrochen | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |