


Garant
eco-Klemmhalter, rechts, Schaftbreite b: 20mm


Bestelldaten

Bestellnummer	273840 20
GTIN	4045197517371
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273880; 273886 und 273890.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. **317900** – **319886** und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. **273880** – **273891** möglich. Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.

Innenkühlung: ja

Gesamtlänge L: 84 mm

L₂: 22,5 mm

Schraube: 279815 9

Technische Beschreibung

Schaftbreite b	20 mm
L ₂	22,5 mm
Schraube	279815 9
Gesamtlänge L	84 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910