

Garant**eco-Klemmhalter, links, Schaftbreite b: 25mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	273846 25
GTIN	4045197517487
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273880 und 273890.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. **317900** – **319886** und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. **273880** – **273891** möglich. Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.

Innenkühlung: ja

Kopflänge L₁: 20,5 mm

Gesamtlänge L: 109 mm

Schraube: 279815 9

Technische Beschreibung

Schaftbreite b	25 mm
Kopflänge L ₁	20,5 mm
Schraube	279815 9
Gesamtlänge L	109 mm
Serie	Eco

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klemmschraube Typ 9	279815 9
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Klemmschraube	279910