

Garant
eco-Klemmhalter, links, Schaftbreite b: 16mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273841 16 |
| GTIN | 4045197517395 |
| Artikelklasse | 21W |

Beschreibung
Ausführung:

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273881; 273887 und 273891.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. **317900** – **319886** und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. **273880** – **273891** möglich. Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.

Innenkühlung: ja

Gesamtlänge L: 72 mm

L₂: 18,5 mm

Schraube: 279815 9

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|----------|
| L ₂ | 18,5 mm |
| Schraube | 279815 9 |
| Schaftbreite b | 16 mm |
| Gesamtlänge L | 72 mm |
| Serie | Eco |
| Einsatzart | links |

| | |
|--------------|-------------|
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Klemmhalter |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Klemmschraube Typ 9 | 279815 9 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659906 500 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20 | 674248 TX20 |
| Klemmschraube | 279910 |