



## Flächenspannfutter Form AD, SK 40 A = 160, Spann-Ø D1: 6 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	300280 6
GTIN	4045197143891
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Balluffchip-Bohrung.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Außen-Ø D: 25 mm

Ersatz-Spannschraube 309900: 6

### Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube 309900	6
Spann-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Außen-Ø D	25 mm
Aufnahme	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm

Zerspanungsstrategie

HPC

## Zubehör

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
--	-----------

Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
--	-----------

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
--	-----------

Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 40	308640 40
---	-----------

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
--	-----------

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
--	-----------

Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
--	-----------

Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel 40 SK	308812 40
---	-----------

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
--	-----------

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
---	-----------

Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40	308600 40
---	-----------

Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
--	-----------

Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
--	-----------

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
--	-----------

Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
--	-----------

Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
--	-----------

Spannschlüssel für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel 40 SK	308830 40
--	-----------

Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
--	-----------

Spannschlüssel für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel 40 SK	308820 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40	308720 40
Anzugsbolzen Mazak, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel 40 SK	308810 40