

Garant**Flächenspannfutter Form ADB, SK 40 A = 200, Spann-Ø D1: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300285 6
GTIN	4045197283184
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

GARANT –

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	6
Auskraglänge A-Maß	200 mm
Spann-Ø D ₁	6 mm
Außen-Ø D	25 mm
Aufnahme	SK 40 A = 200
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm

Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
	308650 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel
40

AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
--	------------

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
---	-----------

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
--	-----------

Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
--	-----------

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
--	-----------

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
---	-----------

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 6 mm	309900 6
---	----------