

**LOCTITE****Sofortklebstoff, 3 g, Hersteller-ID: 454**

## Bestelldaten

Bestellnummer	083351 454
GTIN	4058093008935
Artikelklasse	04L

## Beschreibung

### Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.

### Verwendung:

Universal-Sofortklebstoff-**Gel**. Für **nahezu alle Materialien** geeignet. Tropft nicht, ideal für Anwendungen an senkrechten Flächen oder über Kopf.

### Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

## Technische Beschreibung

Handfestigkeit nach	5 - 10 s
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 454
Zugscherfestigkeit	20,9 N/mm <sup>2</sup>
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Dynamische Viskosität	150 - 450 mPas

Lagertemperatur	2 - 8 °C
Temperatur Einsatzbereich	-40 - 120 °C
Form	Gel
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat
Dichte	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Eigenschaft	tropffrei
Eigenschaft	zieht nicht ein
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Karton
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	Leder
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Papier
geeignet für Material	poröse Materialien
Farbe	transparent
Füllmenge	3 ml
maximales Spaltmaß	0,15 mm
Produktnameattribut	3 g
Produktart	Sekundenkleber