

Garant**eco-Schneidenträger gerade, rechts, Stechbreite w: 3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	273880 3
GTIN	4045197517555
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Verwendung:

In Verbindung mit GARANT eco-Klemmhaltern Nr. **273840 – 273846**.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Innenkühlung: ja

maximale Schnitttiefe t_{\max} : 21 mm

Spannschraube: 279815 9

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe t_{\max}	21 mm
Stechbreite w	3 mm
Serie	Eco
Spannschraube	279815 9
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidenträger

Zubehör

Klemmschraube	279910
Klemmschraube Typ 9	279815 9