



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525



Bestelldaten

Bestellnummer	261184 CA6525
GTIN	4960664492367
Artikelklasse	25E

Beschreibung

VBMT 160408 CA6525 Sorte: CA6525

Spanbrecher: HQ

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 140 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 140 m/min
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	HQ
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen