

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	261224 HU7310
GTIN	4045197696236
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 110304 HU7310 Sorte: HU7310

Spanbrecher: AM

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 4 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 350 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	N
Spanbrecher	AM

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen