

Garant
eco-Klemmhalter, links, Schaftbreite b: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273841 20
GTIN	4045197517401
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273881; 273887 und 273891.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. **317900** – **319886** und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. **273880** – **273891** möglich. Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.

Innenkühlung: ja

Gesamtlänge L: 84 mm

L₂: 22,5 mm

Schraube: 279815 9

Technische Beschreibung

Schaftbreite b	20 mm
L ₂	22,5 mm
Schraube	279815 9
Gesamtlänge L	84 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links

Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

Klemmschraube	279910
Klemmschraube Typ 9	279815 9
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20