

Garant**eco-Bohrstange, rechts, Ø DS: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273850 32
GTIN	4045197517500
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273886.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. **317900**

– **319886** und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. **273880** – **273891** möglich. Je nach

Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D_s: 32 mm

Mittenversatz L₃: 18,5 mm

Gesamtlänge L: 250 mm

Schraube: 279815 9

Technische Beschreibung

Schraube	279815 9
Mittenversatz L ₃	18,5 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Klemmschraube	279910
Klemmschraube Typ 9	279815 9
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500