

**Garant**
**eco-Schneidenträger konkav für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 90/130mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273890 90/130
GTIN	4045197516671
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Verwendung:**

In Verbindung mit GARANT eco-Klemmhaltern Nr. **273840 – 273851**.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

**Hinweis:**

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Innenkühlung: ja

Stechbreite w: 3 mm

maximale Schnitttiefe  $t_{max}$ : 13 mm

Spannschraube: 279815 9

**Technische Beschreibung**

maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$	130 mm
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	13 mm
minimaler 1. Einstich-Ø $D_1$	90 mm
Serie	Eco
Spannschraube	279815 9

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	3 mm
Produktart	Schneidenträger

---

## Zubehör

Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910