

Garant**eco-Bohrstange, links, Ø DS: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273851 25
GTIN	4045197517517
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273887.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. **317900** – **319886** und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. **273880** – **273891** möglich. Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D_s: 25 mm

Mittenversatz L₃: 15 mm

Gesamtlänge L: 200 mm

Schraube: 279815 9

Technische Beschreibung

Mittenversatz L ₃	15 mm
Schraube	279815 9
Gesamtlänge L	200 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links

Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Klemmschraube	279910
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Klemmschraube Typ 9	279815 9