

Garant
eco-Schneidenträger gerade, rechts, Stechbreite w: 5mm


Bestelldaten

Bestellnummer	273880 5
GTIN	4045197517579
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Verwendung:

In Verbindung mit GARANT eco-Klemmhaltern Nr. **273840 – 273846**.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Innenkühlung: ja

maximale Schnitttiefe t_{max} : 28 mm

Spannschraube: 279815 9

Technische Beschreibung

Stechbreite w	5 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	28 mm
Serie	Eco
Spannschraube	279815 9
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidenträger

Zubehör

Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910