



Flächenspannfutter Form AD, SK 40 A = 160, Spann-Ø D1: 10 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	300280 10
GTIN	4045197143914
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Außen-Ø D: 35 mm

Ersatz-Spannschraube 309900: 10

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube 309900	10
Spann-Ø D ₁	10 mm
Außen-Ø D	35 mm
Aufnahme	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm

Zerspanungsstrategie

HPC

Zubehör

Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388
passend für Steilkegel 40 SK

308812 40

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40

308790 40

Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 40

308640 40

Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für
Steilkegel 40

308625 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel
40

308605 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet
passend für Steilkegel 40

308700 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Bohrung und Passung
abgedichtet passend für Steilkegel 40

308801 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet
passend für Steilkegel 40

308720 40

Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel
40

308610 40

Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel
40

308620 40

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40

308760 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend
für Steilkegel 40

308615 40

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40

308765 40

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend
für Steilkegel 40

308806 40

Spannschlüssel für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend
für Steilkegel 40 SK

308820 40

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40

308795 40

Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872
passend für Steilkegel 40 SK

308810 40

Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen Mazak, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel 40 SK	308830 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40