

Garant
eco-Klemmhalter, rechts, Schaftbreite b: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273845 20
GTIN	4045197517432
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273881 und 273891.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. **317900** – **319886** und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. **273880** – **273891** möglich. Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.

Innenkühlung: ja

Kopflänge L₁: 20,5 mm

Gesamtlänge L: 94 mm

Schraube: 279815 9

Technische Beschreibung

Schaftbreite b	20 mm
Kopflänge L ₁	20,5 mm
Schraube	279815 9
Gesamtlänge L	94 mm
Serie	Eco

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910