

**Vorteilspack Ab-/Einstechplatte 30 Stück HB7020****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2732 3      |
| GTIN          | 4067263097426 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Anwendungsbereich          | Radiales Innen-Einsteichen         |
| Toleranz Stechbreite w     | $\pm 0,03$ mm                      |
| Vorschub f                 | 0,07 - 0,2 mm/U                    |
| Schneidstoff               | HM                                 |
| Inhalt                     | 273704 3                           |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten                 |
| Stechbreite w              | 3 mm                               |
| Stückzahl                  | 30                                 |
| Sorte                      | HB7020                             |
| Hauptanwendung             | P                                  |
| Nebenanwendung             | M                                  |
| Produktart                 | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |

**Anwenderdaten**

|                              | Eignung  | $V_c$     | ISO-Code |
|------------------------------|----------|-----------|----------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | geeignet | 110 m/min | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | geeignet | 90 m/min  | M        |

|                            |                  |          |   |
|----------------------------|------------------|----------|---|
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 40 m/min | S |
| kontinuierlich             | geeignet         |          |   |
| unregelmäßig               | bedingt geeignet |          |   |
| nass maximal               | geeignet         |          |   |

**Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG2732 3