



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA525



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261182 CA525 |
| GTIN | 4960664682560 |
| Artikelklasse | 25E |

Beschreibung

VBMT 160404 CA525 Sorte: CA525

Spanbrecher: HQ

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Spanbrecher | HQ |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 80 - 330 m/min |
| Vorschub f | 0,05 - 0,25 mm/U |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 2 mm |
| Hauptanwendung | P |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sorte | CA525 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 160404 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |