

**Vorteilspack Messschieber, Messbereich 0 – 150 mm, Set****Bestelldaten**

Bestellnummer	404104 10
GTIN	
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Ableseteile blindfrei mattverchromt. Feine, kontrastreiche Skalierung. Feststellschraube oben. Messflächen feingeläppt.

Lieferumfang:

10× Messschieber Nr. 410250 150.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Verpackung	Etui
Teilung	1/128 Zoll
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	40 mm
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385

Datenblatt

Teilung	1/20 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Ablesung	0,05 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Universal-Messschieber

Passende Produkte

No Shop URL available for: 404104 10