

Mahr

Vorteilspack Messuhren stoßgeschützt, 1/100 mm, Messbereich 10 mm, Gehäuse-Ø 58 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	404303 3
GTIN	
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463. **Stoßgeschützte** Präzisionsmessuhren. Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.

Stoßschutz durch Zahnstangenhülse. Verchromtes Schutzgehäuse mit integrierter Rückwand.

Lieferumfang:

3× Messuhr Nr. 432120 10/58.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

Norm	DIN 878
Messabweichung MPE (Messbereich)	15 µm
Skalenwert	0,01 mm
Gehäuse-Ø	58 mm
Kalibrierung	C1

Datenblatt

Messkraft	0,7 - 1,5 N
Messbereich	10 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung	1 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr
USP1	Messuhren stoßgeschützt, 1/100 mm, Messbereich 10 mm, Gehäuse-Ø 58 mm

Passende Produkte

No Shop URL available for: 404303 3