

Garant**eco-Klemmhalter, links, Schaftbreite b: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273846 16
GTIN	4045197517463
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273880 und 273890.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. **317900** – **319886** und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. **273880** – **273891** möglich. Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.

Innenkühlung: ja

Kopflänge L₁: 20,5 mm

Gesamtlänge L: 79 mm

Schraube: 279815 9

Technische Beschreibung

Schraube	279815 9
Kopflänge L ₁	20,5 mm
Schaftbreite b	16 mm
Gesamtlänge L	79 mm
Serie	Eco

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

Klemmschraube	279910
Klemmschraube Typ 9	279815 9
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20