

**Garant**
**eco-Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/3Lmm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273836 25/3L
GTIN	4045197612199
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.  $12,5 \times w$  (**Stechtiefe bis 37,5 mm**)

**Hinweis:**

Maximaler  $\varnothing$  = begrenzter Werkstück- $\varnothing$  aufgrund der Ausführung.

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.

Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.

**Technische Beschreibung**

Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Kopflänge $L_1$	54 mm
Stechbreite $w$	3 mm
Funktionsbreite $L_4$	26,5 mm
Einstechtiefe $t_{\max}$	37,5 mm
Gesamtlänge $L$	125,5 mm

Serie	Eco
maximaler Ø	75 mm
Schaftbreite b	25 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Klemmschraube Typ 6	279815 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600