

Garant
eco-Schneidenträger konkav für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 26/39mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273890 26/39 |
| GTIN | 4045197516626 |
| Artikelklasse | 21W |

Beschreibung
Verwendung:

In Verbindung mit GARANT eco-Klemmhaltern Nr. **273840 – 273851**.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Innenkühlung: ja

Stechbreite w: 3 mm

maximale Schnitttiefe t_{max} : 13 mm

Spannschraube: 279815 9

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|----------|
| maximaler 1. Einstich-Ø D_2 | 39 mm |
| maximale Schnitttiefe t_{max} | 13 mm |
| minimaler 1. Einstich-Ø D_1 | 26 mm |
| Serie | Eco |
| Spannschraube | 279815 9 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | ja |
| Stechbreite w | 3 mm |
| Produktart | Schneidenträger |

Zubehör

| | |
|---------------------|----------|
| Klemmschraube | 279910 |
| Klemmschraube Typ 9 | 279815 9 |