

Arbeitsdrehstuhl TEXON, Skintec, mit Rollen, niedrig, Sitzfarbe: BLACK



Bestelldaten

Bestellnummer	965461 BLACK
GTIN	4099883003648
Artikelklasse	96J

Beschreibung

Ausführung:

TEXON Arbeitsdrehstuhl mit Wechseelpolster-System. Die Polsterelemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert. Gekapselte Mechanik dank Clean Cover; geschlossene, glatte Flächen. Fußkreuz aus Aluminium schwarzgrau. Mit ergonomischen Einstellmöglichkeiten: Sitzhöhenverstellung, Auto-Motion-Technik (Rückenlehne und Sitzfläche bewegen sich synchron mit dem Körper), Flex-Back (Arretierung der Rückenlehne in drei unterschiedlichen Positionen möglich), Anti-Schock-Sicherung (Rückenlehne kann nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen). Ergonomisch geformte Rückenlehne. Sitzfläche mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante.

Weiche, lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden.

Sitz und Rückenlehne aus Skintec, sehr weiche Haptic, besonders gut zu reinigen (desinfektionsmittelbeständig) sowie widerstands- und strapazierfähig.

Norm:

DIN 68877

Technische Beschreibung

Farbe Sitzmaterial	schwarz
--------------------	---------

Datenblatt

Norm	DIN 68877
Rückenlehne Höhe	625 mm
Ausführung	mit Rollen
Serie	TEXON
Höhenverstellung Art	Höhenverstell-Hebel
Synchronmechanik	ja
Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Material Fußkreuz	Aluminium matt pulverbeschichtet
Rollen Ausführung	Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
Fußkreuz Ausführung	Rollensatz
Sitztiefe	455 mm
Tragfähigkeit	150 kg
Material Sitzfläche	Skintec
Gewicht	18 kg
Sitzbreite	480 mm
Tragfähigkeit Stuhl	150 kg
Höhenverstellung Bereich	450 - 620 mm
Produktart	Arbeitsdrehstuhl