

ESD-Arbeitsdrehstuhl TEXON, Stoffpolster, mit Rollen, niedrig, Sitzfarbe: ESD



Bestelldaten

Bestellnummer	972711 ESD
GTIN	4099883003884
Artikelklasse	96J

Beschreibung

Ausführung:

TEXON Arbeitsdrehstuhl mit Wechseelpolster-System. Die Polsterelemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert. Gekapselte Mechanik dank Clean Cover; geschlossene, glatte Flächen. Fußkreuz aus Aluminium anthrazit. Mit ergonomischen Einstellmöglichkeiten: Sitzhöhenverstellung, Auto-Motion-Technik (Rückenlehne und Sitzfläche bewegen sich synchron mit dem Körper), Flex-Back (Arretierung der Rückenlehne in drei unterschiedlichen Positionen möglich), Anti-Schock-Sicherung (Rückenlehne kann nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen). Ergonomisch geformte Rückenlehne. Sitzfläche mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante.

Weiche, lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden.

Sitz und Rückenlehne aus Stoffpolster. Polster ist atmungsaktiv, hat eine besonders weiche Oberfläche, ist extrem belastbar und lässt sich mit handelsüblichen Polster-Reinigungsmitteln reinigen. Bauteilübergreifende Gesamtableitung.

Norm:

EN 61340-5-1

Technische Beschreibung

Datenblatt

Gewicht	18 kg
Rollen Ausführung	Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
Tragfähigkeit	150 kg
Serie	TEXON
Synchronmechanik	ja
Ausführung	mit Rollen
Sitztiefe	455 mm
Rückenlehne Höhe	625 mm
Fußkreuz Ausführung	Rollensatz
Norm	EN 61340-5-1
Material Sitzfläche	Stoff
Farbe Sitzmaterial	schwarz
Sitzbreite	480 mm
Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Höhenverstellung Art	Höhenverstell-Hebel
Tragfähigkeit Stuhl	150 kg
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Höhenverstellung Bereich	450 - 620 mm
Produktart	ESD-Arbeitsdrehstuhl