

**Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz, ganze Länge: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	706111 180
GTIN	4069515047012
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

Durchgestecktes Gelenk mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. **Rasten-Verstellmöglichkeit** durch Druck auf einen gefederten Knopf, dadurch auch schnelles Einstellen direkt am Werkstück möglich. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend. Zusätzlich gegenläufige Verzahnung im hinteren Maulbereich für aggressives Zupacken. Oberfläche phosphatiert, Backen poliert. Ergonomisch ausgeformte Schenkel mit rutschhemmendem Kunststoff-Überzug.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

Spannweite für Rohre	1.1/4 Zoll
Griff	rutschhemmender Kunststoffüberzug
Anzahl Rasten Feineinstellung	11
Spannweite für Sechskant	30 mm
ganze Länge	180 mm
Oberfläche	phosphatiert
Norm	DIN ISO 8976

Datenblatt

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Schnellverstellung	ja
Rasten Feinverstellmöglichkeit	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange