

**GARANT Master Eco Klemmdrehhalter Schraubenklemmung, links, Schaft- / Plattengröße L: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272008 20/16
GTIN	4069515047111
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Serie	Master Eco
Gesamtlänge L	90 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
Spannschraube für Gewindeplatte	269023 3
Unterlegplatte 1,5°	272610 1,5
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 1

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Passende Produkte

No Shop URL available for: 272008 20/16